

Savienotāja komplekts DADG-AK-G8-8-80

Daļas numurs: 8152365

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	80 mm
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	1,2 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	0,7 Nm
Produkta svars	11,3 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Adaptera materiāls	Epoksīdsveķi
Blīvējumu materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Pārklāts tērauds