

Savienotāja komplekts DADG-AK-G8-25-30

Daļas numurs: 8152398

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | 25 |
| Gājiens | 30 mm |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 116 psi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilkšanas moments | 5 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 10 % |
| Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1 | 3 Nm |
| Produkta svars | 44,8 g |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 |
| Adaptera materiāls | Epoksīdsveķi |
| Blīvējumu materiāls | FPM |
| Skrūvju materiāls | Pārklāts tērauds |