

Kontroles elements CDPX-X-E2-W-21-EX2

Daļas numurs: 8155223

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	534 mm
Dziļums	17 mm
Augstums	326 mm
Garums	43 mm
Max priekšējā paneļa biezums	26 mm
Reāllaika pulkstenis	Jā
Atbalstītie PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Reāllaika pulksteņa novirze	<100 ppm at 25 °C
Krāsu skaits	16 M
Attēlošana	Ar fona apgaismojumu TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	21,5"
Backup baterija	Li baterija, uzlādējama
Displeja izšķirtspēja	1920x1080 pixels
Elektriskās jaudas patēriņš	35 W
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-30 ... 80 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 55 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	For vertical mounting
Produkta svars	6.000 g
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd
Montāžas tips	VESA interface
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	Designer Studio
CPU dati	2 GB RAM