

Elektromagnēta magnētiskā spole VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME

Daļas numurs: 8156762

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Iekšējais drošinātājs	Drošinātāja aizsardzība
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tīnuma raksturlielumu dati	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, jauda 1.8 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Sertifikācijas departaments	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	330 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS