

Paralēlais komplekts EAMM-U-145-D100-150A-188

Daļas numurs: 8157283

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnenumkārbas attiecība	1:1
Max. ātrums	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	2.255 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	2 Nm
Pārnenumais moments	50 Nm
Produkta svars	11.400 g
Interfeisa kods, aktuators	D100B
Interfeisa kods, Motora In	140A 150A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS