


# Apakšējā pamatne VMPA1-AP-4-EMG-8-S

Daļas numurs: 8157739

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	42 mm
Garums	107,3 mm
Tiklojuma izmērs	10,5 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	180 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M7
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums