

# Trīsdimensiju portāls EXCL-15-

Daļas numurs: 8159775  
Jauns

FESTO



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	15
Gājiens X virzienā	200 ... 1.000 mm
Gājiens Y virzienā	200 ... 700 mm
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	3D portāla sistēma
Motora tips	Soļu dzinējs
Maks. paātrinājums	1 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,1 mm
Nominālā strāva uz fāzi, efektīvā	2 ... 4,2 A
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP10
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Motora noturošais griezes moments	0,5 ... 1,4 Nm
Maks. kustības spēks Z virzienā	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Montāžas tips	With female thread M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS