

Amortizators DYEF-G8-M8-Y1F

Daļas numurs: 8160237

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M8
Gājiens	3,4 mm
Amortizēšana	Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	3,4 mm
Max. pievilkšanas moments	2 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,04 J
Produkta svars	20,9 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums