

Tuvuma devējs SDBF-FDS-1L-NU-K-9-N-LE

Daļas numurs: 8161168

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēgšanās laiks	1,5 μs
Izslēgšanās laiks	0,5 μs
Max. izejas strāva	1 A
Max. kontakta jauda DC	24 W
Sprieguma kritums	0,5 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Darbības sprieguma diapazons DC	6 ... 24 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	Iespilēts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	PA
Darbības statusa displejs	LED
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-4 ... 176 °F
Aizsardzības klase	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III