


Amortizators DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Daļas numurs: 8161521

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	7
Gājiens	5 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	1 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	5 mm
Max. apturēšanas spēks	300 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	3 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	12.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,01 J
Atstatīšanas spēks	12 N
Produkta svars	20 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Bļivējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Uzgriežņa materiāls	tērauds, galvanizēts