

Amortizators DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Daļas numurs: 8161531

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	16 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	1 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,3 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	16 mm
Max. apturēšanas spēks	3.000 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	90 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	92.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,32 J
Atstatīšanas spēks	75 N
Produkta svars	385 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Bļivējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Uzgriežņa materiāls	tērauds, galvanizēts