


# pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Daļas numurs: 8163214  
Jauns

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Konfigurācijas atbalsts	Phyton scripts
Attēlošana	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Output pressure 2	0,08 MPa
Standard flow rate	< 1,2 l/min
Izmēri B x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Elektriskās jaudas patēriņš	11 W
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Enerģijas piegāde, funkcija	Load and functional earth
Barošanas bloks, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Barošanas bloks, savienojuma tehnoloģija	Termināļa josla
Barošanas bloks, kontaktu/dzīslu skaits	5
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Vibrāciju noturība	Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6
Triecienu izturība	Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 85 %
Skaņas jaudas līmenis	55 dB(A)
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Produkta svars	1,8 kg
Elektriskais savienojums	Iebūvēts kontroleris
Montāžas tips	With female thread M4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Korpusa krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Aluminium, powder-coated