


# Paralēlais komplekts EAMM-U-50-D32-40P-48

Daļas numurs: 8164734

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pānesumkārbas attiecība	1:1
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,01 Nm
Pānesamais moments	1 Nm
Produkta svars	479 g
Interfeisa kods, aktuators	D32B
Interfeisa kods, Motora In	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS