


Power supply plug NECL-S-L12G5-C2-Q10

Daļas numurs: 8166791

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-111
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Sertifikācijas departaments	UL E474609
Montāžas tips	Threaded
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	42,89 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Enerģijas piegāde
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, L-coded to EN 61076-2-111
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 63 V
Nominālais darbības spriegums DC	63 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	16 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Pieļaujamais vada diametrs	8 - 13 mm for electrical connection 1
Nominālais vadītāja šķērs griezumam	≤ 2,5 mm ²
Nominālais vada šķērs griezumam (AWG)	AWG14
Piezīme attiecībā uz pieslēgvietas šķērs griezumam	Max. 1.5 mm ² /AWG16 when using wire end sleeves
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 105 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Elektriskā kontakta materiāls	Apzeltīts vara sakausējums