

Plastmasas caurule

PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

Daļas numurs: 8167915

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	22 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	110 mm
Iekšējais diametrs	13,4 mm
Min. liekšanās rādiuss	44 mm
Lietošanas instrukcija	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,3 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 13 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 188,5 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.7 MPa at 0 - 60°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,302 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Priekš iespiežamajiem savienotājiem ar 22 mm ārējo diametru
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 54 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)