

servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Daļas numurs: 8168593
Jauns

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Produkta svars	155 g
Aizsardzības klase	IP00
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Feldbus savienojums	Ethernet
Digitālo loģisko ieeju skaits	9
Digitālo loģisko izeju skaits 24 V DC	19
Kopnes savienojums	Spraudņa ligzda
Darbības režīma kontrolleris	Tiešais režīms Homing Open-loop operation
Procesa interfeiss	Drives with positioning function
Darbības spriegums	20,4 - 30 V DC
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	24 V
Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums	± 10 %
Nominālais spriegums, slodzes barošana DC	24 V
Pieļaujamais diapazons, slodzes barošana	± 10 %
Strāvu vadošā kapacitāte uz katru izeju	4.450 mA
Statusa displeji	LED (statuss)
Ethernet, skaits	1
Ethernet, uzturētie protokoli	TCP/IP
USB saskarne	USB 2.0
Uzglabāšanas vide	microSD
Asu kopējais skaits	6
Komutācijas metodes	TCP/IP
Atbalstītā kinemātika	3-asu portāli X-Y-Z
Takts frekvence	10/100 Mbit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Protokols	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet interfeiss	RJ 45 (ligzda, 8-kontaktu)
Digitālo loģisko izeju īpašības	konfigurējams Nav elektriski izolēts