


# Sub-base kit DADP-SP-G9-20-R

Daļas numurs: 8173535

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums                                |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs                                | 20                                     |
| Montāžas pozīcija                     | Jebkurš                                |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme          |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-C1-L                         |
| RSBP classification to CD-0033        | F1a                                    |
| Tīrības klase                         | ISO class 6                            |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -10 ... 60 °C                          |
| Max. apturēšanas spēks                | 300 N                                  |
| Max. pievilšanas moments              | 1,5 Nm                                 |
| Tightening torque tolerance           | ± 15 %                                 |
| Produkta svars                        | 160 g                                  |
| Montāžas tips                         | Tiešā montāža izmantojot vītnes        |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS                           |
| Atduru materiāls                      | Stiprs tērauda sakausējums             |
| Blīvējumu materiāls                   | NBR                                    |
| Plāksnes materiāls                    | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |
| Skrūvju materiāls                     | Tērauds                                |