


Cartridge NPQX-D-PC15-Q8-P10

Daļas numurs: 8174169
Jauns

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 6 mm |
| Caurules ievietošanas dziļums | 15,2 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | O-gredzens |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcija | Taisns izpildījums |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 1,9 g |
| Montāžas tips | ar noturošo skavu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Cartridge 15 mm |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | zils |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PA-pastiprināts |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Blīvgredzena materiāls | HNBR |
| Caurules blīves materiāls | HNBR |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |