


Gaisa sagatavošanas bloks MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Daļas numurs: 8176524
Jauns

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 4 |
| Sērija | MS |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Spiediena manometrs | ar spiediena manometru |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.700 l/min |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Uzglabāšanas temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Vidējā temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 470 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija Ar montāžas kronšteinu ar piederumiem Izvēles |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |