


Gaisa sagatavošanas bloks MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

Daļas numurs: 8176529
Jauns

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	5.300 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Compatibility with ester oil not guaranteed
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Uzglabāšanas temperatūra	-5 ... 50 °C
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	1.250 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija Ar montāžas kronšteinu ar piederumiem Izvēles
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS