

Izplūdes aizsardzība

VABD-D3-L-GN14

Daļas numurs: 8177960

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-50 ... 60 °C
Produkta svars	3,8 g
Montāžas tips	Vītņots ar ārējo (vīrišķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Atgaisošanas skrūves materiāls	HP PA 12