

Spiediena manometrs PAGN-40-1M-R18-1.6-CPA

Daļas numurs: 8178622
Jauns

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Display range	0 ... 1 MPa
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	40
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrums
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	1,6
Aizsardzības klase	IP43
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	R1/8
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	PBT
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	60 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli
Skala	Atsevišķa skala