


Pārvietošanas modulis EHMZ-ELCC-70-TB-KF-

Daļas numurs: 8179240

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	30,558 mm
Darba gājiens	200 ... 1.200 mm
Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Zobsiksnas izplešanās	0,22 %
Zobsiksnas solis	3 mm
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar zobsiksnu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,05 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtojās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	600 N
Padeves konstante	96 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS