


Amortizators DYSS-5-5-Y1F-F1A

Daļas numurs: 8179967

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs | 5 |
| Gājiens | 5 mm |
| Amortizēšana | pašregulējošais |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Varianti | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Max. sadursmes ātrums | 1 m/s |
| Īslaicīgs atstatišanas laiks | 0,2 s |
| Ilglaicīgs atstatišanas laiks | 1 s |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības spiedošā darbība |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Amortizācijas garums | 5 mm |
| Max. apturēšanas spēks | 200 N |
| Max. pievilkšanas moments | 2 Nm |
| Max. enerģijas patēriņš uz gājienu | 1,4 J |
| Max. enerģijas patēriņš stundā | 8.000 J |
| Max. atlikusī enerģija | 0,01 J |
| Atstatišanas spēks | 0,9 N |
| Produkta svars | 7 g |
| Montāžas tips | ar sprostuzgriezni |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |