

# Apaļais cilindrs DPRA-N-...-9/16"- -

Daļas numurs: 8180567

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme                                | Lielums  |
|---------------------------------------|--|
| Gājiens                               | 0,0625 ... 12 "  |
| Virzuļa diametrs                      | 9/16"  |
| Virzuļa kāta vītne                    | 10-32 UNF-2A   |
| Amortizēšana                          | bez amortizācijas<br>P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos   |
| Montāžas pozīcija                     | Jebkurš  |
| Konstrukcijas struktūra               | Virzulis<br>Virzuļa kāts<br>Cilindra caurule   |
| Pozīcijas detektēšana                 | Tuvuma devējiem  |
| Varianti                              | Pagarināta virzuļa kāta ārējā vītne<br>Pagarināts virzuļa kāts<br>aksiāls piegādes pieslēgvietā<br>piegādes pieslēgvietā sānos<br>Ar aizsardzību pret rotāciju<br>Caurejošs virzuļa kāts<br>Temperatūras diapazons 0 - 150 °C<br>Temperatūras diapazons -40 - 80 °C<br>Viena gala virzuļa kāts<br>Bearing cap with mounting thread<br>Bearing cap for direct mounting<br>Bearing cap with trunnion flange<br>End cap with trunnion flange<br>End cap with trunnion flange, rotated 90°<br>End cap with swivelling rod eye and bearing sleeve |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne     | Hexagonal piston rod   |
| Darbošanās spiediens                  | 10 ... 150 Psi   |
| Darbības režīms                       | divpusējās darbības<br>vienpusējās darbības<br>spiedošā darbība<br>grūdošā darbība   |
| Darbošanās paņēmieni                  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Piezīme par darba un vadības vidi     | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                       | VDMA24364 zone III   |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -40 ... 300 °F   |
| Produkta svars                        | 0,1 ... 0,85 Pound   |
| Montāžas tips                         | ar sprostuzgriezni<br>ar piederumiem   |
| Pneimatiskais savienojums             | 1/8 NPT  |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS   |
| Vāka materiāls                        | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Blīvējumu materiāls                   | FPM<br>NBR   |
| Virzuļa kāta materiāls                | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais   |
| Cilindra čaulas materiāls             | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais   |