

Kolektora apakšējā pamatne VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH

Daļas numurs: 8188450
Jauns

FESTO

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	32
Izmēri B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Piezīme attiecībā uz darba spriegumu	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Autorizācija	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Maks. pievilkšanas moments, sienas stiprinājums	6 Nm
Produkta svars	131,1 g
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Cage clamp terminālis
Kabeļa izeja	Taisns
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	für Cartridge 15 mm
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	für Cartridge 15 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PA-pastiprināts
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	NBR
Uzmavas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Klipša materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Uzgrīzņa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais