


# Bremzēšanas izturīgs CACR-LE2-6-W60-V

Daļas numurs: 8189339  
Jauns

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums   |
|---|---|
| Montāžas pozīcija                           | Brīva konvekcija<br>vertikāle                             |
| Pulse energy, braking resistor at 380 V     | 2.000 Ws  |
| Pulse energy, braking resistor at 780 V     | 2.000 Ws  |
| Veiktspēja pie 35% slodzes cikla un 20°C    | 180 W   |
| Nominālā kapacitāte, caursišanas pretestība | 60 W  |
| Rated output, braking resistor at 380 V     | 60 W  |
| Rated output, braking resistor at 780 V     | 60 W  |
| Pretestības vērtība                         | 6 Ohm   |
| Autorizācija                                | c UL us - Recognized (OL)                                 |
| PWIS conformity                             | VDMA24364 zone III  |
| Max. surface temperature                    | 250 °C  |
| Note on surface temperature                 | Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C |
| Aizsardzības klase                          | IP54  |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -40 ... 40 °C   |
| Produkta svars                              | 150 g   |
| Montāžas tips                               | ar caurejošo urbumu                                       |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS  |