



# Rullīšu sviras vārsts RO-3-1/4-B

Daļas numurs: 8991

FESTO

Normāli aizvērts.

Šis tips ir derīgs vakuumam.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                           |
|---|-----------------------------------|
| Vārsta funkcija                           | 3/2 atvērts, viena elektromagnēta |
| Iedarbināšanas tips                       | mehānisks                         |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 600 l/min                         |
| Darbošanās spiediens                      | -0,95 ... 10 bar                  |
| Konstrukcijas struktūra                   | Mazā sēdvietā                     |
| Nominālais izmērs                         | 7 mm                              |
| Vadības gaiss                             | tiešais                           |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C                     |
| Iedarbināšanas spēks                      | 48 N                              |
| Produkta svars                            | 230 g                             |
| Montāžas tips                             | ar caurejošo urbumu               |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4                              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4                              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4                              |
| Blīvējumu materiāls                       | NBR                               |
| Korpusa materiāls                         | Alumīnija spiedienlējums          |