

Toggle lever valve



L-5-1/4-B

Daļas numurs: 8993

FESTO

Ar nipeļveida stiprinājuma savienojumu priekš ND 3 mm cauruļvadiem.
Atkarībā no savienojumu izveles, normāli atvērta vai normāli aizvērta funkcija.

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	550 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvieta
Nominālais izmērs	7 mm
Vadības gaiss	tiešais
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	71,5 N
Produkta svars	360 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums