

# Ar plastmasu pārklāta metāla caurule PM-6

Daļas numurs: 9087

FESTO

Piemērots lietošanai ar QS iespiežamajiem stiprinājumiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	25 mm
Iekšējais diametrs	5,2 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 30 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-29 ... 65 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,032 kg/m
Krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums PE