

Adapteris AD-G3/8-3/8NPT-I

Daļas numurs: 9397

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	11,5 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	25 Nm
Max pievilšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	22 Nm
Nominālais pievilšanas moments	38,5 Nm
Nominālā pievilšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	25,3 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Virišķā vītne G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iekšējā vītne 3/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts