


Pārsedes ātrais savienotājs QCK-3/8-PK-9-B

Daļas numurs: 9427

FESTO

Iekšējā vītne ar blīvgredzenu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	8 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Bulkhead
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	12,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 9 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Uzgriežņa materiāls	tērauds, galvanizēts
Material – connector	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums