

# Lodes vārsts QH-1/2

Daļas numurs: 9543

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.  
Šis tips ir derīgs vakuūmam.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2/2 bistabils
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Iedarbināšanas tips	manuāls
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	11.500 l/min
Nominālais izmērs	15 mm
Korpusa materiāls	Misiņš
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	ISO 228-1
Konstrukcijas struktūra	Lodveida vārsts
Procesvārsta nominālais spiediens	40
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vide	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertās gāzes Ūdens (bez ūdens tvaikiem) Neitrālie šķidrums Citas vielas pēc pieprasījuma
Vidējā temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars	340 g
Blīvējumu materiāls	FPM PTFE
Lodes materiāls	Brass, chrome-plated
Vārpstas materiāls	Misiņš