

# Adapteris AD-1/8NPT-G1/8-I

Daļas numurs: 9624

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                    |
|---|----------------------------|
| Nominālais izmērs                                     | 5,95 mm                    |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā           | -0,95 ... 10 bar           |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                 | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Apkārtējās vides temperatūra                          | -10 ... 60 °C              |
| Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1 | 7 Nm                       |
| Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2 | 6 Nm                       |
| Produkta svars  | 9,5 g                      |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1             | Ārējā vītne 1/8 NPT        |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2             | Sievišķā vītne G1/8        |
| Materiālu piezīme                                     | Atbilst RoHS               |
| Blīvējumu materiāls                                   | PVC                        |
| Korpusa materiāls                                     | tērauds, galvanizēts       |