


Adapteris AD-3/8NPT-G3/8-I

Daļas numurs: 9626

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, vīrišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	11,5 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	22 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	25 Nm
Produkta svars	25,98 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpora materiāls	tērauds, galvanizēts