

Pārejas elements E-G1/8-1/8NPT

Daļas numurs: 9630

FESTO

Ar 2 blīvgredzeniem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,95 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilksanas moments, pneimatiskais savienojums 1	6 Nm
Max pievilksanas moments, pneimatiskais savienojums 2	7 Nm
Nominālais pievilksanas moments	10,55 Nm
Nominālā pievilksanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	9,1 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS