

Pārejas elements E-G1/4-1/4NPT

Daļas numurs: 9631

FESTO

Ar 2 blīvgredzeniem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,95 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	11 Nm
Max pievilšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	12 Nm
Nominālais pievilšanas moments	9,05 Nm
Nominālā pievilšanas momenta pielāde	± 20 %
Produkta svars	19,06 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS