



Spiediena indikators OH-10

Daļas numurs: 9791

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Operating pressure MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1,4 ... 8 bar
Operating pressure	20,3 ... 116 psi
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkta svars	4 g
Pneimatiskais savienojums	Nipeļveida stīprinājums PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS