

Apaļais cilindrs DGS-25-40-PPV

Daļas numurs: 9832
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar regulējamu amortizēšanu abos galos
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	40 mm
Virzuļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 12 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	16 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	247 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	295 N
Pneimatiskais savienojums	G1/8