


Normcilinder ESN-3/4"-1/2"-P

Artikelnummer: 11167

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432, met elastische eindslagbuffering.
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra
bevestigingselementen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,5 "
Zuigerdiameter	3/4 "
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	169 N
Pneumatische aansluiting	M22x1,5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij