


# Normcilinder DSN-5/16"- -P

Artikelnummer: 11316

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432, met elastische eindslagbuffering.  
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra  
bevestigingselementen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 4 "
Zuigerdiameter	5/16"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	22,6 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	30,2 N
Pneumatische aansluiting	M12x1,25
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij