



# Magneetventiel MVH-5/3B-1/4-S-B-VI

Artikelnummer: 118808

FESTO

met magneetspoel en handbediening, zonder contrastekker.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 belucht
Soort bediening	elektrisch
Normaal nominaal debiet	1.600 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif Schotelzitting
Soort reset	pneumatische veer
Nominale diameter	10 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichtverzorging	extern
Stroomrichting	omkeerbaar
b-waarde	0,38
C-waarde	6,35 l/sbar
Schakeltijd uit	45 ms
Schakeltijd in	47 ms
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied Vacuüm
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting stuurontluchting 82	M5
Aansluiting stuurontluchting 84	M5
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen