

# Magneetventiel JMUH-5/2-D-1C-VI



Artikelnummer: 119665

FESTO

voor ventieleiland

Dit type is geschikt voor vacuüm.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Breedte	42 mm
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	9,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Handbediening	niet-vergrendelbaar
Soort sturing	direct
Debiëtrichting	niet omkeerbaar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat