



Magneetventiel JMUH-5/2-D-2C-VI

Artikelnummer: 120359

FESTO

voor ventieleiland

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel
Breedte	54 mm
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	13,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Handbediening	niet-vergrendelbaar
Soort sturing	direct
Debietrichting	omkeerbaar
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 50 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 50 µm
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat