



PE-omvormer VPE-1/8

Artikelnummer: 12592

FESTO

voor het omzetten van een vacuümsignaal in een elektrisch signaal met aansluitplaat 1n



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	CCC
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Drukmeetbereik	-1 ... 0 bar
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Inschakelpunt	-0,25 bar
Uitschakelpunt	$\leq 0,1$ bar
Max. schakelfrequentie	1 Hz
Minimale belastingsstroom	100 mA
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 250 V
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabellengte	1 m
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal behuizing	PET POM Staal
Informatie materiaal schakelcontact	zilver
Informatie materiaal elektrische aansluiting	Messing
Informatie materiaal membraan	CR
Beschermingsgraad	IP00, IP20 met beschermkap