

# t-insteekschroefkoppeling

## QST-B-3/8-10-10

Artikelnummer: 130946  
Einde productie

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.  
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	6,3 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	22 Nm
Productgewicht	35,2 g
Aantal uitgangen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 10 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij