


Insteekkoppeling NPQP-D-Q6-S10

Artikelnummer: 132591

FESTO

Einde productie.Leverbaar tot 2013.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 3,8 mm |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 3,6 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Insteekhuls QS-10 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 6 mm |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | PP |
| Informatie materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |