

# Kunststofslang PU-2-SW

Artikelnummer: 13366

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.  
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	3,2 mm
Debietrelevante buigradius	13 mm
Binnendiameter	2,3 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,005 kg/m
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	TPE-U(PU)