


Proportioneel mediaventiel VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4E-4

Artikelnummer: 1387300

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|---|
| Constructieve opbouw | Pinchventiel pneumatisch bediend |
| Soort bediening | pneumatisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | NPT1/2 |
| Nominale breedte DN | 15 |
| Ventiefunctie | 2/2 open monostabiel |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Werkdruk | 0 ... 4 bar |
| Nominale druk armatuur | 10 |
| Differentiaaldruk | 2,5 bar |
| Barstdruk | 16 bar |
| Overbelastingsdruk | 7,8 bar |
| Soort reset | Teruggaande elasticiteit |
| Soort sturing | extern gestuurd |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12 | G1/8 |
| Stuurdruk | 1 ... 6,5 bar |
| Stuurmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Max. viscositeit | 4.000 mm ² /s |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 100 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| normaal nominaal debiet | 12.800 l/min |
| Schakeltijd in | 250 ms |
| Schakeltijd uit | 250 ms |
| b-waarde | 0,85 |
| C-waarde | 33,44 l/sbar |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4435 |
| Informatie materiaal behuizingsdeksel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizingsdeksel | 1.4435 |
| Informatie materiaal dichtingen | FPM |
| Materiaalinformatie afsluitelement | EPDM |
| Productgewicht | 440 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 |
| Food safety | volgens fabrikantenverklaring |