


# axiaalkit EAMM-A-F37-60H

Artikelnummer: 1454258

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	8,2 Nm
Productgewicht	370 g
Interface code, actuator	F37
Interface code, motor in	60H
Materiaal - opmerking	RoHS conform